Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.030


# Flange laterali per zoccolo

Stato: 10/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# VX 8660.030 - Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 8660.030 |
| Esecuzione | Chiuso |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Dimensioni | Altezza: 100 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Profondità: = 300 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Type rating secondo 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Peso/Conf. | 0,7 kg |
| Confezione | 2 pz. |
| Adatti per | per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio |
| Peso netto | 0,6 kg |
| Peso lordo | 0,7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,13 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Descrizione prodotto | VX Flangia per zoccolo laterale, altezza 100 mm, per profondità 300 mm, lamiera d'acciaio |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Spiegazioni | PCF-declaration |