
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8660.032 Flange laterali per zoccolo

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




# VX 8660.032 - Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8660.032
Esecuzione	Chiuso
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX
	VX IT
	VX SE
	TX CableNet
	TS
	TS IT
	TP
	PC
	IW
	CX
	Profondità: = 500 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Peso/Conf.	1,51 kg
Confezione	2 pz.
Adatti per	per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio
Peso netto	1.16
Peso lordo	1.572
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177978225
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Approvazioni

0-::	
Spiegazioni	PCF-declaration

© Rittal 2025 3