


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.034

Flange laterali per zoccolo

Stato: 17/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.034 - Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8660.034
Esecuzione	Chiuso
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Profondità: = 800 mm

Caratteristiche

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Peso/Conf.	2,82 kg
Confezione	2 pz.
Adatti per	per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio
Peso netto	2,14 kg
Peso lordo	2,816 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,7 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrizione prodotto	VX Flangia per zoccolo laterale, altezza 100 mm, per profondità 800 mm, lamiera d'acciaio

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------