


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.036

Flange laterali per zoccolo

Stato: 6/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.036 - Flange laterali per zoccolo per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | VX 8660.036 |
| Esecuzione | Chiuso |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Dimensioni | Altezza: 100 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Profondità: = 1.200 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Peso/Conf. | 4,5 kg |
| Confezione | 2 pz. |
| Adatti per | per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio |
| Peso netto | 4.36 |
| Peso lordo | 4.498 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,1 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177978263 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------|
| Spiegazioni | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|