

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.060

Base/plinth corner pieces with
base/plinth trim panels, front and
rear for VX base/plinth system,
stainless steel



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDRICH LOH GROUP

VX 8660.060 - Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel nuova versione

Elementi angolari dello zoccolo con flangia frontale e posteriore. Ampie aperture nell'angolare dello zoccolo per un migliore accesso ai punti di avvvitamento. Perfettamente accoppiabile senza soluzione di continuità.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8660.060
Materiale	Angolare dello zoccolo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Tappi di copertura: ABS
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio 4 angolari dello zoccolo 4 tappi di copertura 1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Nota	Le flange di copertura laterali dello zoccolo sono necessarie per completare una unità zoccolo e per assicurare una maggiore stabilità I tappi di copertura inclusi nella fornitura possono essere sostituiti, se necessario, con tappi in acciaio inox per zoccolo VX, in acciaio inox. I componenti della 1 ^a generazione del sistema zoccolo non possono essere combinati con i componenti della 2 ^a generazione del sistema zoccolo.

Caratteristiche

Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE TS PC Larghezza: = 600 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Confezione	2 pz.
Peso netto	6,6 kg
Peso lordo	6,602 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrizione prodotto	VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 200 mm per larghezza 600 mm, acciaio inox AISI 304

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------