Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8700.840

Pareti laterali, avvitate, acciaio inox

Stato: 1/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8700.840 - Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per armadi serie TS

Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per armadi TS.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8700.840
Vantaggi	Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto
	Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
	Perni di messa a terra con superficie di contatto
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TS
	Altezza: = 1.800 mm
	Profondità: = 400 mm
Grado di protezione IP secondo	IP 55
IEC 60 529	
Materiale di base	Acciaio inox

© Rittal 2025

Caratteristiche

Confezione	2 pz.
Peso netto	18
Peso lordo	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3