


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8700.840**

**Pareti laterali, avvitate, acciaio inox**

Stato: 30/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8700.840 - Pareti laterali, avvitate, acciaio inox per armadi serie TS

Pareti laterali, avvitabili, acciaio inox, per armadi TS.



## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                           | TS 8700.840  |
| Vantaggi                                  | Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto<br>Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci<br>Perni di messa a terra con superficie di contatto |
| Materiale                                 | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm   |
| Superficie                                | Lucidatura lineare, grana 400  |
| Parti incluse nella fornitura             | Materiale di fissaggio   |
| Adatti per                                | Tipo di contenitore: TS<br>Altezza: = 1.800 mm<br>Profondità: = 400 mm   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Materiale di base                         | Acciaio inox   |

# Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Confezione              | 2 pz.   |
| Peso netto              | 18 kg   |
| Peso lordo              | 18,4 kg   |
| Codice tariffa doganale | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC002524  |
| ECLASS 8.0              | 27182101  |
| Descrizione prodotto    | TS Parete laterale avvitabile, per TS, per AxP: 1800x400 mm, acciaio inox, 1.4301 |