

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.050

Flange per zoccolo laterali, 100 mm

Stato: 18/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.050 - Flange per zoccolo laterali, 100 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm. Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange alte 100 mm ruotate di 90°.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | TS 8701.050 |
| Descrizione prodotto | Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm. |
| Materiale | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Lucidatura lineare, grana 400 |
| Parti incluse nella fornitura | 2 flange per zoccolo Materiale di fissaggio |
| Indicazioni per il montaggio | Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli |
| Dimensioni | Altezza: 100 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS: = 500 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 2,002 kg |
| Peso lordo | 2,202 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Descrizione prodotto | TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 100 mm, per L: 500 mm, acciaio inox, 1.4301 |