


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8701.050**

**Flange per zoccolo laterali, 100 mm**

Stato: 19/12/2025 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8701.050 - Flange per zoccolo laterali, 100 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm. Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange alte 100 mm ruotate di 90°.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8701.050
Descrizione prodotto	Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	2 flange per zoccolo Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 500 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.002
Peso lordo	2.202
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177300071
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003