


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8701.060

## Flange per zoccolo laterali, 100 mm

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8701.060 - Flange per zoccolo laterali, 100 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm. Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange alte 100 mm ruotate di 90°.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8701.060
Descrizione prodotto	Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	2 flange per zoccolo Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 600 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2,572 kg
Peso lordo	2,8 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrizione prodotto	TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 100 mm, per L: 600 mm, acciaio inox, 1.4301