



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8702.050

Flange per zoccolo laterali, 200 mm

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8702.050 - Flange per zoccolo laterali, 200 mm In acciaio inox per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8702.050
Descrizione prodotto	Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	2 flange per zoccolo Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 500 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	3,38 kg
Peso lordo	3,56 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrizione prodotto	TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 200 mm, per L: 500 mm, acciaio inox, 1.4301