



# TS 8800.110 - Cerniere per parete laterale TS, fissaggio a vite, lamiera d'acciaio

L'angolo di apertura di 180° consente un accesso agevole. Il montaggio può essere effettuato a scelta dall'interno o dall'esterno dell'armadio. È sufficiente sostituire i 3 elementi di supporto con le apposite cerniere. Nonostante la presenza delle cerniere, il grado di protezione dell'armadio è garantito.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.110
Descrizione prodotto	L'angolo di apertura di 180° consente un accesso agevole. Il montaggio può essere effettuato a scelta dall'interno o dall'esterno dell'armadio.
Vantaggi	Nonostante la presenza delle cerniere, il grado di protezione dell'armadio è garantito
Applicazioni tipiche	Sostituire i 3 elementi di supporto con le apposite cerniere
Materiale	Pressofusione di zinco
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Nota	Solo utilizzando una porta con cerniere a 180° si possono installare le cerniere della parete laterale e della porta sullo stesso profilato dell'armadio Attenzione! Le pareti laterali con e senza cerniera, così come le porte e le pareti posteriori devono essere sempre opposte. Su ogni profilato verticale dell'armadio è possibile montare solo una superficie (cerniera della parete laterale).

# Caratteristiche

Confezione	6 pz.
Peso netto	0,87 kg
Peso lordo	0,982 kg
Codice tariffa doganale	83021000
ETIM 9	EC001167
ECLASS 8.0	27409219
Descrizione prodotto	TS Cerniera per parete laterale avvitabile, lamiera d'acciaio