Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.130 Sbarretta di montaggio

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8800.130 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.







Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.130
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	590 mm
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con altezza 700 mm e larghezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nella larghezza del contenitore 600 mm
Opzioni di installazioni PC	In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio interno
Possibili installazioni IW	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio interno

© Rittal 2025

Caratteristiche

In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio interno
Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con larghezza 600 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per
TP, armadi compatti HD
Tipo di contenitore: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Larghezza/profondità: 600 mm
20 pz.
5.86
6.165
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato
approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
73269098
4028177212503
EC002620
27189261

© Rittal 2025 3