



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.755

## Canalina passacavi

Stato: 16/12/2025 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.755 - Canalina passacavi

Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | TS 8800.755   |
| Esecuzione                    | per piastre di montaggio<br>da installare nel passo meccanico del VX  |
| Descrizione prodotto          | Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio.<br>Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi. |
| Materiale                     | PVC rigido<br>Bassa infiammabilità<br>Resistente al calore fino a +60 °C  |
| Colore                        | Similare RAL 7030   |
| Parti incluse nella fornitura | Canalina passacavi con coperchio  |
| Bar width                     | 5,5 mm  |
| Slot width                    | 4,5 mm  |

# Caratteristiche

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Possibili installazioni | Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio<br>Se la piastra di montaggio viene installata a filo del telaio dell'armadio (posizione di montaggio $\pm 0$ ), le canaline montate in orizzontale combaciano con quelle installate sul profilo dell'armadio<br>Canalina passacavi larga 50 mm per armadi VX25 con parete laterale, applicata sul profilato verticale a sinistra e a destra della piastra di montaggio |
| Nota                    | Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni.   |
| Dimensioni              | Larghezza: 50 mm<br>Profondità: 80 mm<br>Lunghezza: 2.000 mm   |
| Confezione              | 18 pz.   |
| Peso netto              | 18.9   |
| Codice tariffa doganale | 39259020   |
| EAN                     | 4028177919648  |
| ETIM 9                  | EC000012   |
| ECLASS 8.0              | 27400703   |

# Approvazioni

---

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|