

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.450 Porta battente

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.450 - Porta battente per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Utilizzata, ad esempio, se devono essere installate due porte con larghezza 400 mm, invece di una da 800 mm, per mantenere liberi i passaggi di servizio.

Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8801.450
Descrizione prodotto	Utilizzata, ad esempio, se si installano due porte con larghezza 400 mm, invece di una da 800 mm, per mantenere liberi i passaggi di servizio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	2 porte con telaio rinforzato Cerniere Elementi di chiusura
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT VX SE Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	33,8 kg
Peso lordo	40 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Caratteristiche

Descrizione prodotto

TS Porta battente con serratura, per TS, TS IT, SE, per LarghxAlt.:
800x2000 mm