### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 9055.310 Unità completa di monitor e tastiera

Stato: 21/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# DK 9055.310 - Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 9055.310	
Vantaggi	Ingresso video analogico e digitale I cavi sono protetti in catene portacavi Richiudibile frontalmente Montaggio eseguibile da un solo operatore	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Unità monitor-tastiera 1 HE Cavo VGA Cavo DVI Cavo USB Cavo di rete Schuko con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI 2 cavi PS/2 Tastiera con touchpad integrato	
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa	1 W	
Max. potenza assorbita in esercizio	32 W	

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Interfacce	VGA (D-SUB HD 15 poli)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
Connettore (tipo)	Connettore femmina C14
Layout	tedesco
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
	Profondità: 680 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C45 °C
Dimensioni di montaggio	Profondità di montaggio (min.): 680 mm
	Profondità di montaggio (max.): 850 mm
Caratteristiche del display	Diagonale: 432 mm (17")
	Formato: 4:3
	Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1
	Luminosità display: 350 cd/m²
	Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel
	Numero colori: 16.700.000
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.5
Peso lordo	16.5
Codice tariffa doganale	85286200
EAN	4028177638372
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

## Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	
-------------	-----------------------------	--

© Rittal 2025 3