

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412

Unità completa di monitor e tastiera

Stato: 20/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.412 - Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 9055.412
Vantaggi	Ingresso video analogico e digitale I cavi sono protetti in catene portacavi Richiudibile frontalmente Montaggio eseguibile da un solo operatore
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità monitor-tastiera 1 HE Cavo VGA Cavo DVI Cavo USB Cavo di rete Schuko con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI 2 cavi PS/2 Tastiera con touchpad integrato
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa	1 W
Max. potenza assorbita in esercizio	32 W

Caratteristiche

Interfacce	VGA (D-SUB HD 15 poli) DVI 1 x USB PS/2
Connettore (tipo)	Connettore femmina C14
Layout	Inglese US
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 680 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Dimensioni di montaggio	Profondità di montaggio (min.): 680 mm Profondità di montaggio (max.): 850 mm
Caratteristiche del display	Diagonale: 432 mm (17") Formato: 4 : 3 Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1 Luminosità display: 350 cd/m ² Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel Numero colori: 16.700.000
Confezione	1 pz.
Peso netto	15,5 kg
Peso lordo	16,5 kg
Codice tariffa doganale	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Descrizione prodotto	MT E Monitor 17" Ral 9005 / Inglese

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------