## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 9055.412 Unità completa di monitor e tastiera

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# DK 9055.412 - Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 9055.412
Vantaggi	Ingresso video analogico e digitale
	I cavi sono protetti in catene portacavi
	Richiudibile frontalmente
	Montaggio eseguibile da un solo operatore
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità monitor-tastiera 1 HE
	Cavo VGA
	Cavo DVI
	Cavo USB
	Cavo di rete Schuko
	con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI
	2 cavi PS/2
	Tastiera
	con touchpad integrato
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa	1 W
Max. potenza assorbita in esercizio	32 W

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Interfacce	VGA (D-SUB HD 15 poli)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
Connettore (tipo)	Connettore femmina C14
Layout	Inglese US
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
	Profondità: 680 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C45 °C
Dimensioni di montaggio	Profondità di montaggio (min.): 680 mm
	Profondità di montaggio (max.): 850 mm
Caratteristiche del display	Diagonale: 432 mm (17")
	Formato: 4:3
	Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1
	Luminosità display: 350 cd/m²
	Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel
	Numero colori: 16.700.000
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.5
Peso lordo	16.5
Codice tariffa doganale	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------

© Rittal 2025 3