



SV 9340.010 - Supporti per sbarre per sbarre in rame piatte

Per sbarre in rame piatte fino a 800 A.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.010
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Tensione nominale di esercizio	1000 V, 3~
Informazioni sul nr. d'ord.	Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090
Numero dei poli	3 poli
Adatto per nr. d'ord.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Con fissaggio esterno	sì
Interasse delle sbarre	60 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5 - 30 x 10
Confezione	4 pz.
Peso netto	0,76 kg
Peso lordo	0,8 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC001166

Caratteristiche

ECLASS 8.0	27400607
------------	----------

Descrizione prodotto	RI Line60 Supporto Sbarre
----------------------	---------------------------

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register
--------------	-------------------------------

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---