



SV 9340.030 - Supporti per sbarre 1 polo

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto | SV 9340.030 |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Per sbarre di distribuzione | 12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10 |
| Per sbarre di distribuzione | Sbarre in rame piatto |
| Numero dei poli | 1 polo |
| Nota | Possibilità di montare sistemi multipolari con interasse sbarre di 60 mm mediante accoppiamento dei supporti sbarre Supporti idonei per applicazioni in AC e CC: |
| Informazioni sul nr. d'ord. | Quando si utilizzano sbarre da 12x5/10 mm, deve essere utilizzato anche il distanziale 9340.090 |
| Tensione nominale di esercizio | 1000 V AC 1500 V DC |
| Supporto PEN/N/Terra | sì |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0,2 kg |
| Peso lordo | 0,24 kg |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descrizione prodotto | SV 4P.Supporti Per Sbarre 12X5,30X10 |

Approvazioni

Approvazioni

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK