


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.260 Supporti OM

Stato: 14/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.260 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.260
Esecuzione	senza contatti
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, PinBlock
Numero dei poli	3 poli
PinBlock	sì
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,219 kg
Peso lordo	0,22 kg
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrizione prodotto	OM Supporto 45X208mm

# Approvazioni

---

Approvazioni

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK