Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.260 Supporti OM

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9340.260 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.260
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, PinBlock
Numero dei poli	3 poli
PinBlock	sì
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.219
Peso lordo	0.22
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177504363
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3