


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

Supporti OM

Stato: 3/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.260 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.260
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, PinBlock
Numero dei poli	3 poli
PinBlock	sì
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	45 mm x 170 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.219
Peso lordo	0.22
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177504363
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK