

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.270

## Supporti OM

Stato: 30/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.270
Esecuzione	senza contatti
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 55D-V
Numero dei poli	3 poli
Supporto telaio portante	sì
Dimensioni	Larghezza: 55 mm Altezza: 272 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	55 mm x 237 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,258 kg
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto	OM Supporto 55X208mm
----------------------	----------------------

# Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
--------------	---

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---