

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

Supporti OM

Stato: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.270
Esecuzione	senza contatti
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 55D-V
Numero dei poli	3 poli
Supporto telaio portante	sì
Dimensioni	Larghezza: 55 mm Altezza: 272 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	55 mm x 237 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,258 kg
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Caratteristiche

Descrizione prodotto

OM Supporto 55X208mm

Approvazioni

Approvazioni

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK