


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

Supporti OM

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - Supporti OM senza contatti

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.300
Esecuzione	senza contatti
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	senza telaio di supporto, 2 x TS 45D
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Guide numero/altezza	2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Approvazioni	UL
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,153 kg
Peso lordo	0,202 kg
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrizione prodotto	SV Om Supporto 45X208 mm

Approvazioni

Approvazioni

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK