


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.510

## Adattatori OM

Stato: 15/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.510 - Adattatori OM con morsetti a molla



## Caratteristiche

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Codice prodotto                  | SV 9340.510  |
| Materiale                        | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore                           | Chassis: RAL 7035                                  |
| Corrente nominale max.           | 32 A   |
| Tensione nominale di esercizio   | 690 V, 3~  |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm  |
| Tipo di braccio portante         | senza telaio di supporto, 1 x TS 45C               |
| Numero dei poli                  | 3 poli   |
| Dimensioni                       | Larghezza: 45 mm<br>Altezza: 208 mm                |
| Connessione di conduttori        | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                            |
| Guide numero/altezza             | 1 / 10 mm  |
| Per sbarre di distribuzione      | Altezza: 5, 10 mm                                  |
| Confezione                       | 1 pz.  |
| Peso netto                       | 0.231  |
| Peso lordo                       | 0.24   |
| Quota di rame (kg / pezzo)       | 0.027  |
| Codice tariffa doganale          | 85369095   |

## Caratteristiche

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177502611 |
| ETIM 9     | EC001531      |
| ECLASS 8.0 | 27370304      |

---

## Approvazioni

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping                  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |

---