

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.520 Adattatori OM

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.520 - Adattatori OM con morsetti a molla



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.520
Esecuzione	con morsetti a molla
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	senza telaio di supporto, 2 x TS 45D
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 6 mm ²
Guide numero/altezza	2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,238 kg
Peso lordo	0,266 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,027

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Om Adattatore 32A

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
