


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.530 Adattatori OM

Stato: 15/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.530 - Adattatori OM con morsetti a molla



Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9340.530 |
| Esecuzione | con morsetti a molla |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | Chassis: RAL 7035 |
| Corrente nominale max. | 32 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Tipo di braccio portante | Telaio di supporto, 1 x TS 45C |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Dimensioni | Larghezza: 45 mm Altezza: 208 mm |
| Connessione di conduttori | 1,5 - 6 mm ² |
| Guide numero/altezza | 1 / 10 mm |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Telaio portante (L x A) | 45 mm x 170 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,259 kg |
| Peso lordo | 0,28 kg |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,027 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | OM Adattat.32A 690V 1.5-6mmq |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS DNV Lloyds Register |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
