

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.660 Adattatori OM

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.660 - Adattatori OM con morsetti a molla



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.660
Esecuzione	con morsetti a molla
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 55D
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 55 mm Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 6 mm ²
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	55 mm x 170 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,29 kg
Peso lordo	0,315 kg

Caratteristiche

Quota di rame (kg / pezzo)	0,027
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	OM Adattat.32A 690V 1.5-6mmq

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
