Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.930 Adattatori OM

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9340.930 - Adattatori OM con morsetti per connessione ad innesto rapido



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.930
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm²)
Corrente nominale max.	25 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Numero dei poli	3 poli
Connector outlet	Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm²)
Dimensioni	Larghezza: 55 mm Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 4 mm²
Guide numero/altezza	2 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Telaio portante (L x A)	55 mm x 170 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.3
Peso lordo	0.332
Quota di rame (kg / pezzo)	0.025
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177555471
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3