

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.930 Adattatori OM

Stato: 11/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.930 - Adattatori OM con morsetti per connessione ad innesto rapido



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.930
Esecuzione	con morsetti per connessione ad innesto rapido
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Corrente nominale max.	25 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Tipo di braccio portante	Telaio di supporto, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Numero dei poli	3 poli
Connector outlet	Connettore con possibilità di connessione per 3 contatti principali (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Dimensioni	Larghezza: 55 mm Altezza: 208 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Guide numero/altezza	2 / 10 mm

## Caratteristiche

Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)	55 mm x 170 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,3 kg
Peso lordo	0,332 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,025
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatore Om Premontato 25A,690V,

## Approvazioni

Approvazioni	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK