

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050

Supporti per sbarre PLS

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9341.050 - Supporti per sbarre PLS

Per sbarre collettrici speciali PLS 800 A / 1600 A, a 3 e 4 poli, installazione sovrapponibile.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9341.050
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Tensione nominale di esercizio	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Valori elettrici UL (SCCR)	14 kA - 600 V, distanza tra i supporti 500 mm, sbarre PLS 800 22 kA - 600 V, distanza tra i supporti 200 mm, sbarre PLS 800 50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 800, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800, Interruttore max. 600A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, distanza tra i supporti 150 mm, sbarre PLS 800, Fusibile Classe max. 600A, JDDZ/7
Informazioni sul nr. d'ord.	Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Sovrapponibile	sì
Numero dei poli	3 poli
Per sbarre di distribuzione	PLS 800
Adatto per nr. d'ord.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Con fissaggio interno	sì
Interasse delle sbarre	60 mm

Caratteristiche

Approvazioni	UL
Confezione	4 pz.
Peso netto	0,32 kg
Peso lordo	0,368 kg
Codice tariffa doganale	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrizione prodotto	SV RiLine60 Supporto Sbarre UI508

Approvazioni

Approvazioni	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK