## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9342.004 Supporti per sbarre PLS

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9342.004 - Supporti per sbarre PLS

Per sbarre speciali PLS 800 A/1600 A, tripolari e quadripolari, montaggio superiore.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.004
Materiale	Poliammide
	Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Tensione nominale di esercizio	1000 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, distanza tra i supporti 250 mm, sbarre PLS 1600, Interruttore max. 1200A, DIVQ/7
Informazioni sul nr. d'ord.	Per le applicazioni UL è necessario l'uso dei profilati base Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC
Esecuzione supporti per sbarre	PLS 1600 PLUS
Numero dei poli	4 poli
Per sbarre di distribuzione	PLS 1600
Adatto per nr. d'ord.	3516.000
	3527.000
	3528.010
	3529.000
Con fissaggio interno	sì
Interasse delle sbarre	60 mm
Approvazioni	UL
Confezione	4 pz.
	<u> </u>

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Peso netto	2.2
Peso lordo	2.321
Codice tariffa doganale	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

## Approvazioni

Approvazioni	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità  Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3