### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### SV 9342.410

# Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9342.410 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.410
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Connessione cavi	inferiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 72 mm Altezza: 210 mm
Connessione di conduttori	10 - 35 mm²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	10 x 7,8 mm

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Per produttori (tipo)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.57
Peso lordo	0.576
Quota di rame (kg / pezzo)	0.114
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177503762
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

### Approvazioni

Approvazioni	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3