

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.103

Set di accoppiamento RiLineX

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.103 - Set di accoppiamento RiLineX per modulo basic

Set di unione corto, senza giunti di unione



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.103
Vantaggi	Lunghezze di sistema scalabili con moduli base Semplicità di montaggio Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Elemento terminale del board, sinistro e destro Copertura per modulo board Fondo del board modulare Materiale di fissaggio
Numero dei poli	3 poli

Caratteristiche

Adatto per nr. d'ord.	9365.003 9360.110 9360.120 9360.150
Dimensioni	Altezza: 240 mm Profondità: 77 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Confezione	2 pz.
Peso netto	1,5 kg
Peso lordo	1,752 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC002270
Descrizione prodotto	RX Set di unione, 3 poli, per modulo base RiLineX, senza giunto (accoppiamento semplice)

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità PCF-declaration