Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.535

Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 3/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



RX 9360.535 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 630 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 140 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. L'uscita dei cavi può essere facilmente riconfigurata in base alle esigenze, passando da posizione inferiore a superiore e viceversa.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.535
Esecuzione	Easy Fix
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
	Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
	Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori
	scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6)
	Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
	RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Incluse 3 coperture per morsetti
Grado di protezione IP secondo	IP 2XB
IEC 60 529	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Tensione nominale	690 V AC
Tensione norminale	690 V DC
	600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Per produttori (tipo)	ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
	Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400,
	NXMS-630)
	Eaton (NZM3)
	Fuji Electric (BW4003)
	Hager (X630)
	Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
	LS Electric (400AF, TS400, TS630)
	Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
	OEZ (BH630)
	Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
	Schneider (NSX400, NSX630)
	Schrack (MC3)
	Siemens (3VA23, 3VA24)
	Terasaki (S400, E630, S630)
Compatibile con il sistema di	RiLineX
distribuzione a sbarre	RiLine60
Frequenza dell'armonica	5060 Hz
fondamentale	
Umidità dell'aria (senza condensa)	1090 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

-25 °C55 °C
-25 °C75 °C
Larghezza: 145 mm
Altezza: 325 mm
1 pz.
5
5.206
2.64
85369095
4028177997110
EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025