

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.603

### Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione


Stato: 9/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.603 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 160 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 81 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi in alto.



## Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.603
Esecuzione	universale
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	12 kV
Tensione nominale	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

# Caratteristiche

Rated insulation voltage	1.000 V
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	9 x 6 mm
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	superiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Per produttori (tipo)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Range temperatura di esercizio	-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Dimensioni	Larghezza: 81,9 mm Altezza: 251,4 mm Profondità: 50,8 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.21
Peso lordo	1.217
Codice tariffa doganale	39269097

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità