

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.707

Supporto portadispositivi RiLineX

Stato: 25/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - Supporto portadispositivi RiLineX senza contatti

Adattatore di connessione RiLineX larghezza 54 mm, senza contatti. Ideale per fissare sul board apparecchiature di maggiore larghezza.



Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice prodotto | RX 9360.707 |
| Esecuzione | senza contatti |
| Vantaggi | <p>Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)</p> <p>Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi</p> <p>Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi</p> <p>Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino</p> <p>Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm</p> |
| Materiale | <p>Poliammide (PA 6)</p> <p>Resistenza al fuoco secondo UL 94</p> |
| Colore | <p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p> |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Dimensioni | <p>Larghezza: 54 mm</p> <p>Altezza: 239,4 mm</p> <p>Profondità: 36,2 mm</p> |

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Per sbarre di distribuzione | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre | RiLineX RiLine60 |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Guide numero | 1 |
| Tensione nominale | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 1,26 kg |
| Peso lordo | 1,278 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,69 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Descrizione prodotto | RX Supporto per apparecchi largh.: 54 mm, senza contatti |

Approvazioni

| | |
|--------------|--|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità PCF-declaration |
