Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.230 Modulo di collegamento

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9393.230 - Modulo di collegamento REM 800-CON

Per il collegamento di punti di misurazione remoti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9393.230
Descrizione prodotto	Per il collegamento di punti di misurazione remoti.
Parti incluse nella fornitura	2 moduli di collegamento
	2 connettori bus (sinistra/destra)
	2 morsetti schermati
	2 morsetti a vite
	2 squadrette terminali
Range temperatura di esercizio	-10 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C70 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	525 %
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Per montaggio su guida portante	sì
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	0,2 - 1,5 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda	0,2 - 1,5 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari	0,2 - 1,5 mm²
Connessione di conduttori tondi, multipli	0,2 - 1,5 mm²
Connessione per conduttore circolare	AWG 16 - 24
Confezione	2 pz.
Peso netto	0.36

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	0.366
Codice tariffa doganale	85389099
EAN	4028177984974

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	
-------------	-----------------------------	--

© Rittal 2025 3