


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230

Modulo di collegamento

Stato: 15/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - Modulo di collegamento REM 800-CON

Per il collegamento di punti di misurazione remoti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9393.230
Descrizione prodotto	Per il collegamento di punti di misurazione remoti.
Parti incluse nella fornitura	2 moduli di collegamento 2 connettori bus (sinistra/destra) 2 morsetti schermati 2 morsetti a vite 2 squadrette terminali
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...70 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...25 %
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Per montaggio su guida portante	sì
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	0,2 - 1,5 mm ²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda	0,2 - 1,5 mm ²
Connessione di conduttori tondi, unifilari	0,2 - 1,5 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multipli	0,2 - 1,5 mm ²
Connessione per conduttore circolare	AWG 16 - 24
Confezione	2 pz.
Peso netto	0,36 kg

Caratteristiche

Peso lordo 0,366 kg

Codice tariffa doganale 85389099

Descrizione prodotto SV Modulo di connessione REM 800-CON

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità