

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.100

# Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Stato: 2/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.100 - Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9614.100
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 12
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Corrente nominale max.	25 A
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza	1 / 7,5 mm
Per produttori (tipo)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg

## Caratteristiche

---

Peso lordo	0,29 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,041
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatori 25A 45mm

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---