Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9614.100 Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Stato: 28/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9614.100 - Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9614.100
Materiale	Poliammide
	Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 12
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Corrente nominale max.	25 A
Dimensioni	Larghezza: 45 mm
	Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza	1 / 7,5 mm
Per produttori (tipo)	ABB
	Eaton
	Schneider Electric
	Siemens
	MS116
	PKZM0 bis 25 A
	PKZM01 bis 25 A
	PKE12
	PKE32 bis 25 A
	GV2-P bis 25 A
	GV2-RT
	GV2-LE10
	GV3 bis 25 A
	3RV10 21
	3RV20 21 bis 25 A
	3RV10 11
	3RV20 11
Confezione	1 pz.
	0.25

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	0.29
Quota di rame (kg / pezzo)	0.041
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177192546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3