

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Stato: 19/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

SV 9614.100 - Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9614.100
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 12
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Corrente nominale max.	25 A
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza	1 / 7,5 mm
Per produttori (tipo)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.25

Caratteristiche

Peso lordo	0.29
Quota di rame (kg / pezzo)	0.041
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177192546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
