



SV 9616.000 - Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9616.000
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)	AWG 10
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Corrente nominale max.	40 A
Dimensioni	Larghezza: 54 mm Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza	1 / 7,5 mm
Per produttori (tipo)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,27 kg
Peso lordo	0,32 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,046
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrizione prodotto	SV Adattatori 40A 54mm

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK