

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Portafusibili tripolari a cavaliere Mini-PLS

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Portafusibili tripolari a cavaliere Mini-PLS

Corrente nominale 63 A.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9630.000
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 9011 Copertura: RAL 7035
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Fusibili	D 02-E 18 (capocorda)
Tensione nominale di esercizio	400 V
Corrente nominale max.	63 A
Dimensioni	Larghezza: 38 mm Altezza: 160 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 16 mm ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.3
Peso lordo	0.308

Caratteristiche

Quota di rame (kg / pezzo)	0.11
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------