

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Portafusibili tripolari a cavaliere Mini-PLS

Stato: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Portafusibili tripolari a cavaliere Mini-PLS

Corrente nominale 63 A.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9630.005
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 9011 Copertura: RAL 7035
Connessione elettrica	Morsetto a molla
Fusibili	D 02-E 18
Corrente nominale max.	63 A
Dimensioni	Larghezza: 39,5 mm Altezza: 189 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 16 mm ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,34 kg
Peso lordo	0,374 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,11
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001644

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27142120

Descrizione prodotto

SV Portafusibile morsetti a molla D02-E18, 63 A, 400 V, cavi 1,5-16 mm², copertura

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità