


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300

## Adattatori per apparecchi

Stato: 23/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Adattatori per apparecchi tripolare

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.300
Esecuzione	con supporto di sicurezza integrato
Funzionamento	Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 7035
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.	16 A
Tensione nominale di esercizio	690 V (AC) 600 V (DC)
Numero dei poli	3 poli
Per tipo di fusibile (classe)	CC
Valori elettrici UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cavi di connessione (AWG)	AWG 14
Lunghezza cavo di connessione	125 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Tipo di braccio portante	fisso
Dimensioni	Larghezza: 22,5 mm Altezza: 160 mm Profondità: 80 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.124

## Caratteristiche

Peso lordo	0.134
Quota di rame (kg / pezzo)	0.02
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177817388
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK