

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.310

Adattatori per apparecchi

Stato: 15/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.310 - Adattatori per apparecchi tripolare

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice prodotto | SV 9635.310 |
| Esecuzione | Basic |
| Funzionamento | Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board) |
| Materiale | Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 |
| Colore | RAL 7035 |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL |
| Corrente nominale max. | 16 A |
| Tensione nominale di esercizio | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Valori elettrici UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Cavi di connessione (AWG) | AWG 14 |
| Lunghezza cavo di connessione | 120 mm |
| Guide numero/altezza | 1 / 10 mm |
| Tipo di braccio portante | fisso |
| Dimensioni | Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm Profondità: 34,5 mm |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0,4 kg |
| Peso lordo | 0,426 kg |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,024 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | SV RiLine compact adattatore (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli, cavi di connessione AWG 14 (L: 120 mm), LA: 45x160 mm |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |