

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.320

Adattatori per apparecchi

Stato: 14/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.320 - Adattatori per apparecchi tripolare

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9635.320
Esecuzione	Basic
Funzionamento	Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 7035
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Numero dei poli	3 poli
Valori elettrici UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cavi di connessione (AWG)	AWG 10
Lunghezza cavo di connessione	100 mm
Guide numero/altezza	1 / 10 mm
Tipo di braccio portante	fisso
Dimensioni	Larghezza: 45 mm Altezza: 160 mm Profondità: 34,5 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.44
Peso lordo	0.513

Caratteristiche

Quota di rame (kg / pezzo)	0.044
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177817364
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
